

EasyStand AutoTemp 32

Tekniske data


10000030554-DOC-000-01



Apparatet kan på billedet være vist med ekstraudstyr.

Opvarmningen sker indirekte med 1 bar damptryk og den maksimale temperatur er 120°C.
Dampen kommer fra en indbygget, elektrisk dampgenerator.

Mål på gryde og armatursøjle



Størrelse	A [mm]	B [mm]	Fm [mm]	Fs [mm]	Fw [mm]	H [mm]	T [mm]	G [mm]	E* [mm]
EasyStand 40	915	150	730	840	300	1760	440	400	600
EasyStand 60	965	175	790	900	300	1800	420	400	600
EasyStand 80	995	190	850	960	300	1800	400	500	800
EasyStand 100	1045	215	900	980	300	1840	380	500	800

Fw er mindste afstand, hvor service er mulig.

Fm er den fysiske minimumsafstand for at gryden kan kippes. Fs er mindste afstand, hvor service er mulig.

Større afstand anbefales af hensyn til service og evt. klemningsfare. Nationale/lokale regler skal altid overholdes.

*Ved gryder med butterflyventil eller aftapningshane kan indholdet løbe ud bag gulvbrønden hvis gryden kippes med åben ventil/hane. Dette kan f.eks. være tilfældet ved rengøring.

Det anbefales at overveje at forlænge gulvbrønden bagud jævnfør mål i afsnittet 'Placering af aftapningshane'.

EI

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.



3~230V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Opkogningstid 10-90°C [min]	Isc [kA] min/max
40	12	28/28/28	19	Max. 35A gG*
60	12	28/28/28	28	Max. 35A gG*
80	12	28/28/28	38	Max. 35A gG*
100	12	28/28/28	47	Max. 35A gG*

* største tilladte for-sikring.

3~400V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Opkogningstid 10-90°C [min]	Isc [kA] min/max
40	15	22/22/22	15	Max. 35A gG*
60	15	22/22/22	23	Max. 35A gG*
80	15	22/22/22	30	Max. 35A gG*
100	20	29/29/29	28	Max. 35A gG*

* største tilladte for-sikring.

3~440V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Opkogningstid 10-90°C [min]	Isc [kA] min/max
40	15	20/20/20	15	Max. 35A gG*
60	15	20/20/20	23	Max. 35A gG*
80	15	20/20/20	30	Max. 35A gG*
100	20	26/26/26	28	Max. 35A gG*

* største tilladte for-sikring.

Vand

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.

Vand	Tryk [bar]	Mængde [l/min]	Temperatur [°C]
Koldt	1,5-6	35	-
Varmt	1,5-6	35	< 60

Varmt vand bruges kun når gryden er udstyret med spulepistol.



Volumen

Størrelse [l]	Netto [l]	Brutto [l]	Diameter [mm]	Dybde [mm]
40	40	48	452	337
60	60	70	501	397
80	80	91	531	455
100	100	113	581	475

Ventilation

3~230V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Sensibelt [W]	Latent [W]	Damp [kg/h]
40	420	2400	3,6
60	420	2400	3,6
80	420	2400	3,6
100	420	2400	3,6

3~400V+PE / 3~440V+PE, 50/60Hz


Størrelse [l]	Sensibelt [W]	Latent [W]	Damp [kg/h]
40	525	3000	4,4
60	525	3000	4,4
80	525	3000	4,4
100	700	4000	5,9

Data er baseret på den tyske standard VDI 2052 der kan bruges til dimensionering af ventilationsanlæg.

Værdierne er erfaringsværdier ved et gennemsnitligt apparat og normalt brugsmønster, men det faktiske behov varierer i forhold til det enkelte apparats effektivitet, styring og anvendelse.


Der er ikke taget hensyn til samtidighedsfaktoren, som kan findes i VDI 2052.


Afstand under grydekrop



Størrelse [l]	I [mm]
40	330
60	270
80	210
100	190

Placering af aftapningshane





Størrelse [l]	L [mm]	U [mm]
40	215	655
60	280	590
80	335	535
100	345	525


Ekstraudstyr

Butterflyventil med udløb ned


Enheden kan demonteres, f.eks. ved rengøring, og der medfølger en prop så røret kan lukkes, når ventilen ikke er monteret.

Vinklen er svejst til ventilen, hvilket giver en kort konstruktion.


2" ISO Clamp




3" ISO Clamp




2" SMS




3" SMS



2" DS



3" DS




Butterflyventil med tilslutning til pumpe

Denne ventil er velegnet for tilslutning af pumpe til gryden.


Hvis der monteres en vinkel (ekstraudstyr) kan ventilen også anvendes uden pumpe, f.eks. ved rengøring.

Enheden kan demonteres, f.eks. ved rengøring, og der medfølger en prop så røret kan lukkes, når ventilen ikke er monteret.


2" ISO Clamp




3" ISO Clamp




2" SMS




3" SMS



2" DS




3" DS




Vinkler for butterflyventil


Løs vinkel for butterflyventil 2" ISO Clamp




Løs vinkel for butterflyventil 3" ISO Clamp




Løs vinkel for butterflyventil 2" SMS




Løs vinkel for butterflyventil 3" SMS




Løs vinkel for butterflyventil 2" DS



Løs vinkel for butterflyventil 3" DS




Aftapningsshane type Echtermann




Gennemføring for kundespecifik løsning


2" gennemføring




3" gennemføring



Redskabsvogn



Vægbeslag for tilbehør



Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.